



## Equipo de espumado-aclarado. Portátil.

**Características Técnicas:**

- Boquilla: específica por producto
- Conexión a la red de agua
- Presión mínima: 1,5 bar
- Dosifica 1 producto
- Contenido:
  - Lanza espumadora (SAC 011)
  - Depósito 1L de capacidad (SAC 015)
  - Manguera calidad alimentaria 12,5 m (SAC 021)
  - Pistola de conexión rápida para aclarado (SAC 013)
  - Lanza de aclarado (SAC 022)

**Propiedades:**

Dilución automática del producto. Salida en forma de espuma. Permite aclarado posterior con agua.

**Modo empleo:**

Llenar el depósito SAC 015 con el producto deseado. Colocar la boquilla calibrada indicada dependiendo de la dilución deseada en la lanza espumadora (SAC011). La presión del agua y la viscosidad del producto pueden variar el porcentaje de dilución de la tabla adjunta. Para enjuagar, desconectar la lanza espumadora y conectar la lanza de aclarado (SAC 022).



## Equipo de espumado-aclarado. Portátil.

## Instalación / Montaje:

1. Conectar la toma de agua de red mediante una manguera de conexión rápida
2. Montar la boquilla calibrada correspondiente en la parte superior del tubo de aspiración de producto concentrado en la lanza espumadora SAC011
3. Rellenar el depósito SAC 015 con el detergente puro
4. Conectar el depósito SAC015 a la lanza espumadora SAC011 y conectar a manguera mediante pistola de conexión rápida SAC 013

COLOR / COLOUR	CONCENTRACION CONCENTRATION
Ensayos efectuados con agua a presión dinámica de 2,5 bar	
LIBRE / NONE	8,0%
BEIGE / BEIGE	8,0%
GRIS / GREY	7,7%
VIOLETA / VIOLET	7,5%
AZUL / BLUE	5,4%
BLANCO / WHITE	4,7%
VERDE CLARO / LIGHT GREEN	3,3%
ROSA / PINK	2,0%
AZUL BRILLANTE / BRIGHT BLUE	1,3%
AMARILLO / YELLOW	1,0%
VERDE OSCURO / DARK GREEN	0,7%
NEGRO / BLACK	0,6%
MALVA / MAUVE	0,36%
NARANJA / ORANGE	0,25%